

## Große Kunstharz-Schleifscheiben für Glas und Metallografie

### KGS Telum® CH

### KGS Swiflex® SDA

#### Anwendung


Die Schleifscheiben haben ein kreuzförmiges Grundmuster aus harten Kunststoffkügelchen, dessen offene Struktur mit den Führungskanten und offenen Kanälen eine schnelle Entfernung des Abriebs gewährleistet.

#### KGS Swiflex® SDA

Diese dünne Schleifscheibe gehört zu den Diamant-Schleifmitteln mit Oberflächenstruktur. Obwohl die Kunstharzschicht wesentlich dünner ist als bei den KGS Telum® CH - sind die Schleifscheiben schnell und ökonomisch. Besonders geeignet für das Schleifen und Polieren von kleinen Teilen.

#### Doppelseitenschleifmaschinen

KGS DIAMOND bietet auch für das schnelle Schleifen und Polieren mit Doppelseitenschleifmaschinen geeignete Lösungen an. Unsere Fachkompetenz in der Metallbearbeitung führte zur einer erfolgreichen Umsetzung der Technologie auch für wesentlich größere Schleifscheibenanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Anwendungsingenieure.



#### KGS Telum® CH Scheibe SA ø250mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1600121
120	- 125µm	1024.1600122
200	- 74µm	1024.1600123
400	- 40µm	1024.1600124
800	- 20µm	1024.1600125
1500	- 9µm	1024.1600126
3000	- 3µm	1024.1600127

#### KGS Swiflex® SDA Scheibe SA ø250mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1805021
120	- 125µm	1024.1805022
200	- 74µm	1024.1805023
400	- 40µm	1024.1805024
800	- 20µm	1024.1805025
1500	- 9µm	1024.1805026
3000	- 3µm	1024.1805027

#### KGS Telum® CH Scheibe SA ø300mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1600221
120	- 125µm	1024.1600222
200	- 74µm	1024.1600223
400	- 40µm	1024.1600224
800	- 20µm	1024.1600225
1500	- 9µm	1024.1600226
3000	- 3µm	1024.1600227

#### KGS Swiflex® SDA Scheibe SA ø300mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1805121
120	- 125µm	1024.1805122
200	- 74µm	1024.1805123
400	- 40µm	1024.1805124
800	- 20µm	1024.1805125
1500	- 9µm	1024.1805126
3000	- 3µm	1024.1805127

#### KGS Telum® CH Scheibe MAGN ø300mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1600321
120	- 125µm	1024.1600322
200	- 74µm	1024.1600323
400	- 40µm	1024.1600324
800	- 20µm	1024.1600325
1500	- 9µm	1024.1600326
3000	- 3µm	1024.1600327

#### KGS Swiflex® SDA Scheibe MAGN ø300mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1800221
120	- 125µm	1024.1800222
200	- 74µm	1024.1800223
400	- 40µm	1024.1800224
800	- 20µm	1024.1800225
1500	- 9µm	1024.1800226
3000	- 3µm	1024.1800227

#### KGS Telum® CH Scheibe MAGN ø600x26mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1600421
120	- 125µm	1024.1600422
200	- 74µm	1024.1600423
400	- 40µm	1024.1600424
800	- 20µm	1024.1600425
1500	- 9µm	1024.1600426
3000	- 3µm	1024.1600427

#### KGS Swiflex® SDA Scheibe MAGN ø600x26mm

Körnung		Code
60	- 250µm	1024.1805321
120	- 125µm	1024.1805322
200	- 74µm	1024.1805323
400	- 40µm	1024.1805324
800	- 20µm	1024.1805325
1500	- 9µm	1024.1805326
3000	- 3µm	1024.1805327