


KALIBRIERER FÜR GRANIT UND KUNSTSTEIN
G M C WET
KGS CALIBRATOR
1005
Adapter

Folgende Aufnahmen sind lieferbar

- 3 Punkt Standard Aufnahme für die CNC Maschine
- SF Aufnahme
- Comandulli Athena Aufnahme

Empfohlene Drehzahl

Vorschub bei 3000 U/min: Bis zu 20 m/min

Anwendung

“Die spezielle L-Form des Segments erlaubt einen hohen Materialabtrag und besonders auch bei 45° Abtragungen.”

KGS CALIBRATOR UNIVERSAL

Körnung	Aufnahme	CODE
50	3 standard	3121.10649
50	SF Aufnahme	8121.10074
50	Commandulli Athena	3121.10074

